



Características Generales

- Kit de barra de "Bonding" horizontal para rack (bastidor) o gabinete.
- Kit incluye todos los accesorios necesarios para el montaje y conexión de las puestas a tierra.
- Este producto cumple las restricciones de materiales del artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65/UE), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.
- Garantía de componente de 5 años.

Estándares

ANSI/TIA-607-D
UL 467
BICSI
ANSI/NFPA 70
RoHS Compliant

Información Técnica

Material de Fabricación: Aleación de Cobre

País de Fabricación: Estados Unidos de América

El kit incluye:

- (1) Barra de aleación de cobre 110 de 1/4" de espesor.
- (1) Unión de empalme de 3" con 2 orificios.
- (2) Aisladores plásticos tipo "Delrin" color blanco.
- (2) Tornillos 12-24 x 5/8" de cabeza hexagonal con arandela.
- (2) Tornillos #12-24 x 3/4" de cobre con cabeza plana.
- (2) Arandelas planas de cobre #12.
- (8) Tornillos 6-32 x 1/4" de aleación de latón con cobre.
- (8) Terminales de anillo #6.
- (1) Terminal #6 de compresión tipo barril largo de 3/4" para hardware de 1/4".
- (2) Tornillos 1/4"-20 x 3/4" de cabeza de acero inoxidable.
- (2) Arandelas de seguridad de acero inoxidable de 1/4".
- (2) Tuercas de acero inoxidable de 1/4"-20.

