

Legrand Datacom - Clarity

Reemplace **YY** por:**01** = 1ft **05** = 5ft **09** = 9ft **15** = 15ft **25** = 25ft**03** = 3ft **07** = 7ft **10** = 10ft **20** = 20ftColores Disponibles -**XX**:

Características Generales

- Cables de Parcheo o "Patch Cords" categoría 6A.
- Verificado por ETL según la especificación de componentes de la categoría 6A de la ANSI/TIA-568-C.2.
- Centro sintonizado con los conectores y paneles Clarity para una unión más transparente y de alto rendimiento.
- La terminación del plug tipo Paralign™ 2 mejora el control y el rendimiento del patch cord.
- Ensamblado con cable de primera calidad, probado en fábrica al 100% para garantizar el rendimiento, la fiabilidad y una larga vida útil.
- El perfil estrecho del plug Paralign™ permite su uso en paneles y switches de alta densidad.
- Proporciona capacidades adicionales de designación TIA-606-A.
- Este producto cumple las restricciones de materiales del artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65/UE), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.
- Garantía de componente de 5 años.

Estándares

TIA-568.2-D
UL 1685
UL 444
Artículo 800 de ANSI/NFPA 70
ISO / IEC 11801
IEEE 802.3af / 802.3at, 802.3bt Type 3 and Type 4
ETL Verified para Cat6A
PEP ecopassport
RoHS Compliant

Información Técnica

Nivel de Rendimiento: 6A - 10Gbit/s
Tipo de Conector: Unshielded - U/UTP
Tipo de Chaqueta: CM
Capacidad PoE: IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt Tipo 3 y 4
Corriente Nominal: Máximo 1.5A
Calibre: 26 AWG
Temperatura de Operación: -40 + 75 C
País de Fabricación: México



Medidas (Pies)

MAPA DE CABLEADO			
8P8C PIN #	COLOR DEL CABLE	8P8C PIN #	568B PAIRING
5	BLANC/AZUL	5	1
4	AZUL	4	
1	BLANC/NARJ	1	2
2	NARJ	2	
3	BLANC/VERD	3	3
6	VERD	6	
7	BLANC/CAFE	7	4
8	CAFE	8	

