

Interruptor doble unipolar 15A c/luz piloto

AF2200EBL127

AF2200EML127

AF2200EBCHL127

AF2200EANGL127


Tipo

Dispositivo de control basculante iluminable para iluminación y otras cargas.

Rango

Designación	Artículo
Interruptor sencillo 3 vías 15A c/luz piloto ~ BLANCO	AF2200EBL127
Interruptor sencillo 3 vías 15A c/luz piloto ~ MARFIL	AF2200EML127
Interruptor sencillo 3 vías 15A c/luz piloto ~ CHAMPAGNE	AF2200EBCHL127
Interruptor sencillo 3 vías 15A c/luz piloto ~ NEGRO	AF2200EANGL127

Conexión

Tipo de terminales: abrazaderas de tornillo
Capacidad del terminal: 2 x 4 mm² Longitud de pelado: 9 mm Compatible con cables flexibles o rígidos

Características técnicas

Índice de protección
(considerando una instalación completa, incluida la placa de cubierta) Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP40

Características mecánicas

Prueba de impacto:

IK 02

Características del material

Soporte: Polipropileno PP

Cubierta: ABS resistente a los rayos UV

Autoextinguible:

850 °C / 30 s para piezas aislantes que mantienen piezas vivas en su lugar

650 °C / 30 s para otras piezas hechas de materiales aislantes

Características eléctricas

Voltaje: 127V ~ Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 15A

Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10 °C a +

70 °C Temperatura de uso: 0 °C a + 35 °C

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.

No use acetona, agentes limpiadores que contengan alquitrán o tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Estándares y aprobaciones

Cumplimiento de las normas IEC 60669-1.

Dimensiones totales [mm]
