

Interruptor triple 3 vías 15A c/luz piloto

AF2301EBL127

AF2301EML127

AF2301EBCHL127

AF2301EANGL127


Utilizar

Dispositivo de control basculante iluminable para iluminación y otras cargas.

Rango

Designación	Artículo
Interruptor triple 3 vías 15A c/luz piloto ~ BLANCO	AF2301EBL127
Interruptor triple 3 vías 15A c/luz piloto ~ MARFIL	AF2301EML127
Interruptor triple 3 vías 15A c/luz piloto ~ CHAMPAGNE	AF2301EBCHL127
Interruptor triple 3 vías 15A c/luz piloto ~ NEGRO	AF2301EANGL127

Conexión

Tipo de terminales: abrazaderas de tornillo
 Capacidad del terminal: 2 x 4 mm²
 Longitud de pelado: 9 mm
 Compatible con cables flexibles o rígidos

Características técnicas

Índice de protección
 (considerando una instalación completa, incluida la placa de cubierta) Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP40
Características mecánicas
 Prueba de impacto:
 IK 02
Características del material
 Soporte: Polipropileno PP
 Cubierta: ABS resistente a los rayos UV
 Autoextinguible:
 850 °C / 30 s para piezas aislantes que mantienen piezas vivas en su lugar
 650 °C / 30 s para otras piezas hechas de materiales aislantes

Características eléctricas

Voltaje: 127V ~ Frecuencia: 50/60 Hz
 Corriente: 15A

Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10 °C a +
 70 °C Temperatura de uso: 0 °C a + 35 °C

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.
 No use acetona, agentes limpiadores que contengan alquitrán o tricloroetileno.
Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Estándares y aprobaciones

Cumplimiento de las normas IEC 60669-1.
 Consulte: catálogo electrónico.

Dimensiones totales [mm]
