

Luzica Zumbador

Cat. No(s): PU1149V127 - PU1149V127M



PU1149V127



PU1149V127M


1. USO

Zumbador
Producto entregado completo.
Montaje empotrado

2. MODELOS

Descripción	Cat. No.
Zumbador de Un polo color Blanco	PU1149V127
Zumbador de Un polo color Marfil	PU1149V127M

3. DIMENSIONES (mm)



A	B	C	D
118	78	43	11.5

4. CONEXIÓN

Tipo de terminales: Con tornillo
Capacidad de Terminales: 2 x 3.31 mm² (# 12 AWG)
Longitud de Corte del aislante: 10mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 Características Mecánicas

Penetración de objetos sólidos / líquidos: IP 21 D
Prueba de impacto: IK 04

5.2 Material

Color : Blanco T084

Material: - Mecanismos : Polipropileno
- Placa y Tecla basculante : Polipropileno
- Libre de Halógenos
- Resistente UV

Material del soporte : Polipropileno Gris RAL 7037
Libre de Halógenos

Auto Extinguible:

850° C / 30 s para las piezas aislantes que sostienen las piezas móviles.
650° C / 30 s para otras piezas hechas con materiales aislantes.

5.3 Características Eléctricas

Voltaje: PU1149V127: 127 V~
Corriente: 10 A
Frecuencia : 50 - 60 Hz

5.4 Características Climáticas

Temperatura de almacenaje : - 10° C to + 70° C
Temperatura de Uso : - 5° C to + 50°

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño
No usar : acetona, removedor, tricloroetileno

Precaución : Se debe realizar una prueba preliminar si se van a utilizar productos de limpieza específicos.