

## Legrand Datacom - SWM Series



Número de Parte: **SWMYYRUZZ-26-26**

Reemplace **YY** por: Reemplace **ZZ** por:

**12** = 12RU

**SD** = Puerta Sólida

**18** = 18RU

**PL** = Puerta Plexiglass

**26** = 26RU

**PD** = Puerta Perforada

Color Disponible:



### Características Generales

- Gabinete de montaje en pared abatible 90° de 12RU, 18RU o 26RU. También permite la instalación en piso usando el accesorio (SWMCAST).
- Puerta delantera con apertura 180° con 2 puntos de anclaje, la puerta es reversible e incluye cerradura y 2 juegos de llaves.
- Rieles de 19" fácilmente desplazables hacia adelante y atrás, además los rieles son reversibles para la configuración de la red o del servidor.
- Paneles laterales ventilados con prevista para montaje de ventiladores de refrigeración (opcional).
- Rieles de montaje con rosca 12-24 y perforación cuadrada para "Cage nuts".
- Permite la instalación de equipos activos de hasta 23.5" de profundidad.
- Múltiples entradas para cables en la parte superior y parte inferior del gabinete, ubicadas en el panel fijo para una mejor administración del cableado.
- Incluye "grounding" kit y aros organizadores de cableado.
- Este producto cumple las restricciones de materiales del artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65/UE), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863 y su enmienda 2017/2102/UE.
- Garantía de componente de 5 años.



### Estándares

Cumplimiento con estándar EIA-310-E  
Cumplimiento TAA  
UL2416  
Cumplimiento PCI  
ANSI/NFPA 70  
PEP ecopassport  
RoHS Compliant

### Información Técnica

**Material:** Acero laminado

**País de Fabricación:** México

**Capacidades:**

#### SWM12RUZZ-26-26

12 RU  
25" de altura  
26" de ancho  
28" de profundidad  
Capacidad de carga certificada por UL2416/ 200 lbs


#### SWM18RUZZ-26-26

18 RU  
35.4" de altura  
26" de ancho  
28" de profundidad  
Capacidad de carga certificada por UL2416/ 275 lbs


#### SWM26RUZZ-26-26

26 RU  
49.4" de altura  
26" de ancho  
28" de profundidad  
Capacidad de carga certificada por UL2416/ 300 lbs


Vista Isométrica




Medidas (pulgadas)



TOP/BOTTOM VIEW




FRONT VIEW




SIDE VIEW

Medidas (pulgadas)





TOP/BOTTOM VIEW




FRONT VIEW

Vista Isométrica





SIDE VIEW

Medidas (pulgadas)




TOP/BOTTOM VIEW

Vista Isométrica



FRONT VIEW



SIDE VIEW