

Uso


Plafón indicador luminoso de “no molestar / arreglar la habitación”, para utilizar con conmutador para habitación de hotel. Los LED no son reemplazables.

Características

Ítem	Descripción
☐ JW4002	Indicador de luz empotrada. - Alimentación 127/230 V ca. - 1 módulo.

Colores: ☐ Blanco

Dimensiones totales (mm)



Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo.
Capacidad de terminales: 2 x 1,5 mm² o 1 x 2,5 mm² máx.
Longitud de despunte: 8 mm.
Compatible con cables flexibles o rígidos.

Características técnicas

- Índice de protección:**
(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)
- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP20.
 - Prueba de impacto: IK04.
- Características de los materiales:**
- Carcasa: PC (polycarbonato).
 - Cubretecla: PC.
 - Libre de halógeno.
 - Resistente a los rayos UV.
 - Autoextinguible:
850 °C/30s para aislar piezas que mantienen contacto con la corriente.
650 °C/30s para otras piezas fabricadas con material aislante, sin contacto con corriente.
- Características eléctricas:**
- Voltaje: 127/230 V c.a.
 - Frecuencia: 50-60 Hz.
 - Consumo de energía: 2x0,4W.
 - Luz LED.
- Características climáticas:**
- Temperatura de almacenamiento : -10° C a +70° C.
 - Temperatura de uso: -5° C a +35° C.

Limpieza

Limpiar la superficie con una toalla.
No utilice acetona o agentes de limpieza que eliminen alquitrán ni tricloroetileno.
Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Normas y aprobaciones

Cumplimiento de las normas.