



MATIXGO

- Cargadores USB - 15W - Tipo A
- Cargadores USB - 15W - Tipo A+A
- Cargadores USB - 15W - Tipo A+C
- Cargadores USB - 15W - Tipo C+C


JW4191A - JG4191A - JB4191A
 JW4191AA - JG4191AA - JB4191AA
 JW4191AC - JG4191AC - JB4191AC
 JW4191CC - JG4191CC - JB4191CC



Tipo-A



Tipo-A+A



Tipo-A+C



Tipo-C+C

Uso


Para recargar dispositivos portátiles como smartphones, MP3 o MP4, altavoces, relojes, videoconsolas o powerbanks.

Características

Ítem	Descripción
☐ JW4191A ☐ JG4191A ☐ JB4191A	Tomas USB individuales: 1 x Tipo A. Consumo en modo pasivo < 0,1 W. - formato compacto para ahorrar espacio. - 1 módulo.
☐ JW4191AA ☐ JG4191AA ☐ JB4191AA	Tomas USB individuales: 2 x Tipo A. Consumo en modo pasivo < 0,05 W. - formato compacto para ahorrar espacio. -1 módulo.
☐ JW4191AC ☐ JG4191AC ☐ JB4191AC	Tomas USB individuales: Tipo A + Tipo C. Consumo en modo pasivo < 0,05 W. - formato compacto para ahorrar espacio. -1 módulo.
☐ JW4191CC ☐ JG4191CC ☐ JB4191CC	Tomas USB individuales: 2 x Tipo A. Consumo en modo pasivo < 0,05 W. - formato compacto para ahorrar espacio. -1 módulo.

Colores: ☐ Blanco ☐ Gris ☐ Negro

Dimensiones totales (mm)



A	B	C	D
45.1	22.5	41	7.6

Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo.
 Capacidad de terminales: 2 x 4 mm² máx.
 Longitud de despunte: 9 mm.
 Compatible con cables flexibles o rígidos.

Características técnicas

Índice de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)

- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP40.
- Prueba de impacto: IK04.

Características de los materiales:

- Carcasa: PC clase V-0
- Cubierta: PC clase V-0.
- Libre de halógeno.
- Resistente a los rayos UV.
- Autoextinguible:

850 °C/30s para aislar piezas que mantienen contacto con la corriente.

650°C/30s para otras piezas fabricadas con material aislante, sin contacto con corriente.

Características eléctricas:

Todos los valores enumerados a continuación se miden a temperatura ambiente de + 20° y después de 30 minutos de funcionamiento.

Tensión nominal de entrada	100-240 V~
Frecuencia de entrada nominal	50/60 Hz
Corriente nominal de entrada	0,5 A
Corriente de salida nominal	3,0 A
Potencia de salida	15 W
Tensión nominal de salida	5,0 V
Eficiencia media en modo activo	85%
Consumo de energía en espera	< 0,1 W
Clase de consumo sin carga y nivel medio de eficiencia. Nivel VI	
Clase de protección	II - Baja tensión

Nota: Para optimizar el tiempo de carga de su dispositivo asegúrese de apagarlo durante la fase de carga

Características climáticas:

- Temperatura de almacenamiento : -10° C a +70° C.
- Temperatura de operación: -5° C a +35° C.

Limpieza

Limpiar la superficie con una toalla.

No utilice acetona o agentes de limpieza que eliminen alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Normas y aprobaciones

Certificado bajo las normas internacionales IE-60669-1 y NOM