



MatixGo

JW4012 - JG4012
JW4022 - JG4022

Dispositivi a chiave



Impiego


Dispositivi di controllo con chiave per illuminazione e altri comandi

Range

Descrizione	Articolo
Interruttore 2P 10AX - 250Va.c. a chiave	☐ JW4012
- la chiave è estraibile in entrambe le posizioni	☐ JG4012
- le chiavi sono differenti tra i vari apparecchi	
1 modulo	
Deviatore 1P 10AX - 250Va.c. a chiave	☐ JW4022
- la chiave è estraibile in entrambe le posizioni	☐ JG4022
- le chiavi sono differenti tra i vari apparecchi	
1 modulo	

Colore: ☐ Bianco ☐ Grigio

Dimensioni



	A	B	C	D	E
..4012 - ..4022	45.1	22.5	44.1	7.6	9.9

Collegamento

Tipo di morsetto: vite
Capacità del morsetto: 2 x 4 mm²
Lunghezza Spellatura: 11 mm
Compatibile con cavi flessibili e rigidi

Caratteristiche tecniche

- **Indice di protezione:**
(considerando un'installazione completa di placca e supporto)
 - Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40
 - Prova d'urto: IK04
- **Caratteristiche dei materiali:**
 - Custodia: PC (policarbonato)
 - Cover: PC/ABS
 - Halogen Free
 - Resistente UV
 - Autoestinguente:

850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.
650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.

- **Caratteristiche elettriche:**
 - Tensione: 250 V a.c.
 - Corrente: 10AX
- **Caratteristiche climatiche:**
 - Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
 - Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione:
Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme allo standard IEC/EN/CEI 60669-1

Fare riferimento al catalogo online.