

NÓBILE®



**ILUMINA
TU RUTINA**
CON ESTILO

bticino

NÓBILE®

DISEÑO
ITALIANO
Y ACABADOS
MODERNOS




VARIEDAD DE ACABADOS CON ESTÉTICA MODERNA


COLORES:



MARFIL
AF2155EM



CHAMPAGNE
AF2100EBCH




BLANCO
AF2231EB




NEGRO
AF2300EANG

*Posibilidad de montaje
en horizontal y vertical*



EN CUMPLIMIENTO
CON LAS
**ÚLTIMAS NORMAS
DE SEGURIDAD**
VIGENTES


A través de la producción estandarizada, Bticino garantiza una calidad impecable que cumple con las exigencias del mercado.



NOBILE® ofrece una gama de productos alineados a las últimas tendencias de **innovación** y **diseño**, como cargador USB, dimmer universal y salida de datos CAT6.

**CALIDAD Y
RENDIMIENTO ÓPTIMO**


PARA LA
CASA
Y LA
OFICINA




INTERRUPTOR DOBLE
AF2200EB



DIMMER
AF2156EB




CARGADOR USB
AF2231USBEB




SALIDA DE DATOS CAT6
AF2079E1B



AF2100EB



AF2300EBL127



AF2156EB


Descripción	Códigos			
	Blanco	Marfil	Champagne	Negro
Interruptor sencillo unipolar 15A	AF2100EB	AF2100EM	AF2100EBCH	AF2100EANG
Interruptor sencillo unipolar 15A para/luz piloto*	AF2100EBL127	AF2100EML127	AF2100EBCHL127	AF2100EANGL127
Interruptor sencillo de 3 vías 15A	AF2101EB	AF2101EM	AF2101EBCH	AF2101EANG
Interruptor sencillo de 3 vías 15A para/luz piloto*	AF2101EBL127	AF2101EML127	AF2101EBCHL127	AF2101EANGL127
Interruptor doble unipolar 15A	AF2200EB	AF2200EM	AF2200EBCH	AF2200EANG
Interruptor doble unipolar 15A para/luz piloto*	AF2200EBL127	AF2200EML127	AF2200EBCHL127	AF2200EANGL127
Interruptor doble de 3 vías 15A	AF2201EB	AF2201EM	AF2201EBCH	AF2201EANG
Interruptor doble de 3 vías 15A para/luz piloto*	AF2201EBL127	AF2201EML127	AF2201EBCHL127	AF2201EANGL127
Interruptor triple unipolar 15A	AF2300EB	AF2300EM	AF2300EBCH	AF2300EANG
Interruptor triple unipolar 15A para/luz piloto*	AF2300EBL127	AF2300EML127	AF2300EBCHL127	AF2300EANGL127
Interruptor triple 3 vías 15A	AF2301EB	AF2301EM	AF2301EBCH	AF2301EANG
Interruptor triple 3 vías 15A para/luz piloto*	AF2301EBL127	AF2301EML127	AF2301EBCHL127	AF2301EANGL127
Pulsador para timbre unipolar 10A	AF2102EB	AF2102EM	AF2102EBCH	AF2102EANG
Pulsador para timbre unipolar 10A para/luz piloto*	AF2102EBL127	AF2102EML127	AF2102EBCHL127	AF2102EANGL127
Dimmer giratorio sencillo 37W Universal	AF2156EB	AF2156EM	AF2156EBCH	AF2156EANG
Dimmer giratorio sencillo 300W para carga incandescente	AF2155EB	AF2155EM	AF2155EBCH	AF2155EANG

*Luz piloto no incluida

Luz piloto led 127 para interruptores iluminables	LN4742V127T
---	-------------



LN4742V127T



AF2228EB




AF6028EB




AF2330EB

Descripción	Códigos			
	Blanco	Marfil	Champagne	Negro
Tomacorriente sencillo 2P + T 15A estándar US	AF2135EB	AF2135EM	AF2135EBCH	AF2135EANG
Tomacorriente triple 2P + T 15A estándar US	AF2335EB	AF2335EM	AF2335EBCH	AF2335EANG
Tomacorriente duplex 2P + T 15A estándar US Tamper-Resistant	AF2228TREB	AF2228TREM	AF2228TREBCH	AF2228TREANG
Tomacorriente duplex 2P + T 15A estándar US	AF2228EB	AF2228EM	AF2228EBCH	AF2228EANG
Tomacorriente duplex 2P + T 16A estándar Eu-US Tamper-Resistant	AF2212TREB	AF2212TREM	AF2212TREBCH	AF2212TREANG
Tomacorriente duplex 2P + T 15A estándar US Tamper-Resistant GFCI Auto-Test	AF6028EB	AF6028EM	AF6028EBCH	AF6028EANG
Tomacorriente Tandem 2P + T 15A, NEMA 6-15R	AF1220EB	AF1220EM	AF1220EBCH	AF1220EANG
Tomacorriente sencillo 2P + T 15A estándar US TR + Toma USB sencillo tipo A 1100mA	AF2231USBEB	AF2231USBEM	AF2231USBEBCH	AF2231USBANG
Tomacorriente sencillo 2P + T 16A estándar US TR + 2 Tomas USB sencillos tipo A 1100mA	AF2330EB	AF2330EM	AF2330EBCH	AF2330EANG


	Naranja
Tomacorriente dúplex 2P + T 15A estándar US Tamper-Resistant, con tierra aislada	AF2228NRJ




AF2228NRJ



AF2231EB




AF5S0EB



AF2149EB127


Descripción	Códigos			
	Blanco	Marfil	Champagne	Negro
Interruptor sencillo 15A + Tomacorriente 2P+T 15A estándar US	AF2231EB	AF2231EM	AF2231EBCH	AF2231EANG
Interruptor sencillo 15A para/luz piloto* + Tomacorriente 2P+T 15A estándar US	AF2231EBL127	AF2231EML127	AF2231EBCHL127	AF2231EANGL127
Interruptor sencillo de 3 vías 15A + Tomacorriente 2P+T 15A estándar US	AF2232EB	AF2232EM	AF2232EBCH	AF2232EANG
Interruptor sencillo de 3 vías 15A para/luz piloto* + Tomacorriente 2P + T 15A estándar US	AF2232EBL127	AF2232EML127	AF2232EBCHL127	AF2232EANGL127
Placa Ciega	AF5S0EB	AF5S0EM	AF5S0CH	AF5S0NG
Zumbador (chicharra) 127V	AF2149EB127	AF2149EM127	AF2149EBCH127	AF2149EANG127



AF2152E1B




AF2279EB



AF2292EB

Descripción	Códigos			
	Blanco	Marfil	Champagne	Negro
Toma coaxial TV tipo F	AF2152E1B	AF2152EM	AF2152E1BCH	AF2152E1ANG
Toma telefónica sencilla RJ11, 4 hilos	AF2082EB	AF2082EM	AF2082EBCH	AF2082EANG
Toma telefónica doble RJ11, 4 hilos	AF2282EB	AF2282EM	AF2282EBCH	AF2282EANG
Toma datos sencilla CAT6 RJ45, 8 hilos	AF2079E1B	AF2079E1M	AF2079E1BCH	AF2079E1ANG
Toma datos doble CAT6 RJ45, 8 hilos	AF2279EB	AF2279EM	AF2279EBCH	AF2279EANG
Toma coaxial TV + Toma telefónica sencilla RJ11	AF2272EB	AF2272EM	AF2272EBCH	AF2272EANG
Toma coaxial TV + Toma datos CAT6 sencilla RJ45	AF2292EB	AF2292EM	AF2292EBCH	AF2292EANG



COSTA RICA


100 mts. Norte de CENADA,

Barreal de Heredia.

800.LEGRAND (5347263)

San José - Costa Rica

✉ serviciocliente.cr@legrand.com



Costa Rica:

800-LEGRAND, CENTRAL (506) 22985600,
WA CORPORATIVO (506)22985649, CHAT ON LINE.

Ecuador:

WA CORPORATIVO (506)22985649,
CHAT ON LINE

Panamá:

CENTRAL (507) 8336521,
WA CORPORATIVO (506)22985649, CHAT ON LINE

El Salvador:

CENTRAL (503) 21130385,
WA CORPORATIVO (506)22985649, CHAT ON LINE

Guatemala:

CENTRAL (502) 22786742,
WA CORPORATIVO (506)22985649, CHAT ON LINE

República Dominicana:

1.809.200.BTRD (2873),
WA CORPORATIVO (506)22985649, CHAT ON LINE

Honduras:

WA CORPORATIVO (506)22985649,
CHAT ON LINE

Nicaragua:

WA CORPORATIVO (506)22985649,
CHAT ON LINE

Legrand Costa Rica se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.