



Características Generales

- Paneles adaptadores de alta densidad para diferentes tipos de conexión de fibra óptica.
- Acepta fibras ópticas OS2, OM3, OM4 y OM5.
- Conectores disponibles, LC, SC, MDC y MPO.
- Compatible con las bandejas de fibra óptica HD-E de Infinium y con paneles M4.
- Instalación por la parte frontal de la bandeja o panel.
- El diseño compacto optimiza el espacio y cuenta con el etiquetado de los puertos de fibra para facilitar su identificación.
- Este producto cumple las restricciones de materiales del artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65/UE), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863
- Garantía de componente de 5 años.

Estándares

ANSI/TIA-568-C.3

ANSI/TIA-604

PEP ecopassport

RoHS Compliant

Información Técnica General

Nivel de Rendimiento: >1Gbit/s**Tipo de Conectores:** SC, LC, MPO, MDC**Material del Soporte:** Polímero de Ingeniería**Material de la virola:** Cerámica de Zirconia**País de Fabricación:** México


Tabla de números de parte

# Parte	Conector	Tipo de FO	# Fibras	Color
HDFP-BLANK	NA	NA	NA	
HDFP-LCD08AC	LC Duplex	OS2 (SM)	8	
HDFP-LCD08LC	LC Duplex	OM3/OM4 (MM)	8	
HDFP-LCD08QC	LC Duplex	OM5 (MM)	8	
HDFP-LCD12AC	LC Duplex	OS2 (SM)	12	
HDFP-LCD12CC	LC Duplex APC	OS2 (SM)	12	
HDFP-LCD12LC	LC Duplex	OM3/OM4 (MM)	12	
HDFP-LCD12QC	LC Duplex	OM5 (MM)	12	
HDFP-LCQ16AC	LC Quad	OS2 (SM)	16	
HDFP-LCQ16LC	LC Quad	OM3/OM4 (MM)	16	
HDFP-LCQ16QC	LC Quad	OM5 (MM)	16	
HDFP-LCQ24AC	LC Quad	OS2 (SM)	24	
HDFP-LCQ24BC	LC Quad	OS2 (SM)	24	
HDFP-LCQ24FC	LC Quad	Todos	24	
HDFP-LCQ24GC	LC Quad	OS2 (SM)	24	
HDFP-LCQ24HC	LC Quad	Todos	24	
HDFP-LCQ24JC	LC Quad	OM3/OM4 (MM)	24	
HDFP-LCQ24LC	LC Quad	OM3/OM4 (MM)	24	
HDFP-LCQ24QC	LC Quad	OM5 (MM)	24	
HDFP-MDC32AC	MDC	OS2 (SM)	32	
HDFP-MDC32CC	MDC APC	OS2 (SM)	32	
HDFP-MDC32LC	MDC	OM3/OM4 (MM)	32	
HDFP-MDC32QC	MDC	OM5 (SM)	32	
HDFP-MPA72CA	(6) MPO	OS2 (SM)	72	
HDFP-MPA72LA	(6) MPO	OM3/OM4 (MM)	72	
HDFP-MPA72FA	(6) MPO	OM5 (MM)	72	
HDFP-MPA72ED	(6) MPO	Todos (Type B)	72	
HDFP-MPA72GA	(6) MPO	Todos (24)	144	
HDFP-MPA96CA	(8) MPO	OS2 (SM)	96	
HDFP-MPA96LA	(8) MPO	OM3/OM4 (MM)	96	
HDFP-MPA96FA	(8) MPO	OM5 (MM)	96	


Tabla de números de parte (continúa)

# Parte	Conector	Tipo de FO	# Fibras	Color
HDFP-SCD12AC	SC Duplex	OS2 (SM)	12	
HDFP-SCD12CC	SC Duplex APC	OS2 (SM)	12	
HDFP-SCD12LC	SC Duplex	OM3/OM4 (MM)	12	
HDFP-SCD12QC	SC Duplex	OM5 (MM)	12	


Ejemplo 8 x MPO



Ejemplo 6 x LC Quad



Ejemplo 6 x LC Duplex



Ejemplo 6 x SC Duplex (Medidas en Pulgadas)

