

Cargadores USB tipo A y AC con Tomacorrientes dúplex Tamper Resistant 15A 125V
AF2331USBAA ..
AF2331USBAC ..

Tipo

Cargadores USB tipo A y AC con tomacorriente dúplex Tamper Resistant 15A 125V

Rango

Designación	Artículo
Cargador USB Tipo A/A + Tomacorriente dúplex estándar de EE.UU.-BLANCO	AF2331USBAAEB
Cargador USB Tipo A/A + Tomacorriente dúplex estándar de EE.UU.-MARFIL	AF2331USBAAEM
Cargador USB Tipo A/A + Tomacorriente dúplex estándar de EE.UU.-CHAMPAGNE	AF2331USBAAEBCH
Cargador USB Tipo A/A + Tomacorriente dúplex estándar de EE.UU.-NEGRO	AF2331USBAAEANG
Cargador USB Tipo A/C + Tomacorriente dúplex estándar de EE.UU.-BLANCO	AF2331USBACEB
Cargador USB Tipo A/C + Tomacorriente dúplex estándar de EE.UU.-MARFIL	AF2331USBACEM
Cargador USB Tipo A/C + Tomacorriente dúplex estándar de EE.UU.-CHAMPAGNE	AF2331USBACEBCH
Cargador USB Tipo A/C + Tomacorriente dúplex estándar de EE.UU.-NEGRO	AF2331USBACEANG

Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo

Capacidad del terminal: 2x4mm²máx.

Longitud de pelado: 13mm

Compatible con cables flexibles o rígidos

Características técnicas
Índice de protección

(considerando una instalación completa, incluida la placa de cubierta)

Penetración de cuerpos sólidos/líquidos: IP20D

Características mecánicas

Prueba de impacto: IK 04

Características materiales

Cubierta de teclas: policarbonato

Caja de PC: nailon PA

resistente a los rayos ultravioleta

Autoextinguible: 850°C /30s para piezas aislantes que sujetan partes vivas

650°C/30s para otras piezas de materiales aislantes

Características eléctricas

Voltaje: 125V ~


Corriente: 15A

Capacidad de carga total 3,1A

Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: -10°Ca +70°C

Temperatura de uso: -5°Ca +35°C

Dimensiones totales [mm]

Limpieza

Limpie la superficie con un paño.

No utilice acetona, productos de limpieza para eliminar alquitrán nitricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Normas y aprobaciones

Cumplimiento de las normas IEC 60884-1

Consulte el catálogo electrónico