

P17 TEMPRA PRO

UNA
SOLUCIÓN SEGURA
Y COMPLETA



TOMACORRIENTES Y ENCHUFES INDUSTRIALES
DE POTENCIA DESDE 16A HASTA 125A

ESPECIALISTA GLOBAL
EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES PARA EDIFICIOS

 **legrand®**

P17 TEMPRA PRO, asegura la continuidad del servicio

Legrand responde a las necesidades de los profesionales con la renovación de la gama de tomacorrientes industriales IP44 e IP66/67, incorporando nuevas ventajas en esta familia de productos.

- Seguridad
- Instalación
- Diseño
- Ergonomía



LA EVOLUCIÓN DE LA GAMA
DE TOMACORRIENTES Y
ENCHUFES INDUSTRIALES
LEGRAND

IP44

TOMAS PARA USOS INTERIORES
O EXTERIORES, PROTEGIDOS CONTRA
LAS PROYECCIONES DE AGUA (NO SOMETIDOS
A CHORROS DIRECTOS DE AGUA)



Enchufes de
extensión



Tomas de
extensión



Tomas de
empotrar



Tomas de
sobreponer


- De 16 a 32 A
- 2 P+ T / 3 P+T / 3 P+N+T
- De 100 a 500 V~
- 50/60 Hz
- Terminal de conexión con tornillo

P17 Tempra Pro IP 44 - LV 16 y 32 A

Cuadro de selección

Cumple la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2 IP 44 de acuerdo con la norma IEC 60529 IK 09 de acuerdo con la norma IEC 62262 Material: poliamida 6 Autoextinguibles: 850 °C (admite piezas activas) / 650 °C (carcasa de plástico)			FUNCIONES			
			Tomas de sobreponer	Tomas de empotrar	Tomas de extensión	Enchufes de extensión
						
GRADO DE PROTECCIÓN: IP44						
100 a 130V ~50/60 Hz	16 A	2P + T (4 hrs)	555151	555181	555101	555121
		3P+T (4 hrs)	555152	—	555102	555122
	32 A	2P + T (4 hrs)	555251	555281	555211	555231
200 a 250V ~ 50/60 Hz	16 A	2P + T (6 hrs)	555154	555184	555104	555124
		3P + T (9 hrs)	555155	555185	555105	555125
		3P + N+T (9 hrs)	555156	555186	555106	555126
	32 A	2P + T (6 hrs)	555254	555284	555214	555234
		3P + T (9 hrs)	555255	555285	555215	555235
		3P+N+T (9 hrs)	555256	555286	555216	555236
380 a 415V ~ 50/60 Hz	16 A	2P + T (9 hrs)	555157	—	555107	555127
		3P + T (6 hrs)	555158	555188	555108	555128
		3P+N+T (6 hrs)	555159	555189	555109	555129
	32 A	2P + T (9 hrs)	555257	—	555217	555237
		3P + T (6 hrs)	555258	555288	555218	555238
		3P+N+T (6 hrs)	555259	555289	555219	555239
440 a 460V ~ 50/60 Hz	16 A	3P + T (11 hrs)	555160	555190	555110	555130
	32 A	3P + T (11 hrs)	555260	555290	555220	555240
480 a 500V ~ 50/60 Hz	16 A	3P + T (7 hrs)	555162	555192	555112	555132
		3P+N+T (7 hrs)	—	555193	—	555133
	32 A	3P+T (7 hrs)	555262	555292	555222	555242
		3P+N+T (7 hrs)	555263	—	555223	555243

Cumplen la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2 / IP 44 de acuerdo con la norma IEC 60529 / IK 09 de acuerdo con la norma IEC 62262



APLICACIONES:

AEROPUERTOS, CENTROS DE DATOS, HOTELES.

P17 TEMPRA PRO
ACOMPaña A TODOS LOS GRANDES PROYECTOS.

IP66/67

TOMACORRIENTES QUE SOPORTAN
INMERSIONES TEMPORALES COMO
FUERTES LLUVIAS, INUNDACIONES
ENTRE OTRAS.



Enchufes de
extensión



Tomas de
extensión



Tomas para
tableros



Tomas de
sobreponer

- De 16 a 125 A
- 2 P+ T / 3 P+T / 3 P+N+T
- De 100 a 500 V~
- 50/60 Hz
- Terminal de conexión con tornillo

cuadro de selección

Cumple la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2 IP 44 de acuerdo con la norma IEC 60529 IK 09 de acuerdo con la norma IEC 62262 Material: poliamida 6 Autoextinguibles: 850 °C (admite piezas activas) / 650 °C (carcasa de plástico)			FUNCIONES			
			Tomas de sobreponer	Tomas de empotrar	Tomas de extensión	Enchufes de extensión
GRADO DE PROTECCIÓN: IP66/67						
100 a 130 VA 50/60 Hz	16 A	2P+T (4 hrs)	555351	555381	555301	555321
	32 A	2P+T (4 hrs)	555451	—	—	555431
200 a 250 VA 50/60 Hz	16 A	2P+ T (6 hrs)	555354	555384	555304	555324
		3P+ T (9 hrs)	555355	555385	555305	555325
		3P+ N+T (9 hrs)	555356	555386	555306	555326
	32 A	2P+ T (6 hrs)	555454	555484	555414	555434
		3P+ T (9 hrs)	555455	555485	555415	555435
		3P+N+T (9 hrs)	555456	555486	555416	555436
	63 A	2P+ T (6 hrs)	555554	555584	555504	555524
		3P+ T (9 hrs)	555555	555585	555505	555525
		3P+N+E (9 hrs)	555556	555586	555506	555526
380 a 415 VA 50/60 Hz	16 A	3P+ T (6 hrs)	555358	555388	555308	555328
		3P+N+T (6 hrs)	555359	555389	555309	555329
	32 A	3P+T (6 hrs)	555458	555488	555418	555438
		3P+N+T (6 hrs)	555459	555489	555419	555439
	63 A	3P+ T (6 hrs)	555558	555588	555508	555528
		3P+N+T (6 hrs)	555559	555589	555509	555529
	125 A	3P+ T (6 hrs)	555658	555688	555608	555628
		3P+N+T (6 hrs)	555659	555689	555609	555629
440 VA 50/60 Hz para contenedores refrigerados	32 A	3P+T (3 hrs)	—	555491	555421	555441
480 a 500 VA 50/60 Hz	16 A	3P+T (7 hrs)	555362	—	—	555332
	32 A	3P+T (7 hrs)	555462	555492	555422	555442
		3P+N+T (7 hrs)	—	—	—	—
	63 A	3P+T (7 hrs)	555562	555592	—	555532

/ Material: poliamida 6 Autoextinguibles: 850 °C (en piezas activas) / 650 °C (carcasa de plástico) (Información aplica para ambas tablas)

P17 TEMPRA PRO, asegura la rapidez de instalación

La gama de tomacorrientes P17 Tempra Pro presenta características innovadoras e intuitivas que liberan los espacios de cableado y permiten movimientos simples, ofreciendo una conexión segura, rápida y de calidad en las mejores condiciones posibles

LOS PRODUCTOS
MÓVILES SE
ENTREGAN
ARMADOS Y
DESBLOQUEADOS



Enchufes y tomacorrientes
extensión




1 SISTEMA DE APERTURA/CIERRE RÁPIDO¹

Desbloqueo presionando con un destornillador. Una marca indica la ubicación del bloqueo.



Apertura girando las 2 partes en sentido opuesto.



2 PROTECCIÓN REFORZADA¹


Cubierta de terminales extraíble en la parte posterior de los tomas de empotrar.



PELADO DE LOS CABLES

Una marca permite visualizar rápidamente la longitud del cable que se desea pelar. Posibilidad de utilizar cables con terminales.

1: Solamente los productos 16 y 32 A




Tomacorrientes de sobreponer



8 ENTRADAS DE LOS CABLES

4 entradas de cables pre-troquelados en la parte superior, inferior, y posterior de la caja, para prensaestopas ISO o tubería conduit.



7 FÁCIL SUSTITUCIÓN

Entre ejes de fijación de los tomacorrientes de 16A idénticos a la antigua gama (70mm)




3 UN SOLO TORNILLO POR BORNE

Un único tornillo PZ 2, imperdible, por borne de conexión. Mismo tipo de tornillo para los 2 calibres de 16 y 32 A.




4 FIJACIÓN DE LA TAPA

Tornillos inoxidable imperdibles de bloqueo rápido y cabeza mixta (para destornillador de estrella o plano) para una óptima estanquidad y resistencia anticorrosión.



5 FÁCIL INSTALACIÓN

Las partes activas del producto se pueden extraer de la base mural, para facilitar el cableado.



6 CABLEADO SENCILLO

Espacio de cableado óptimo que facilita las conexiones.


P17 PRO, asegura la facilidad de uso

La nueva gama TempraP17 PRO,
incorpora mejoras
en el diseño y la
seguridad para
simplificar la vida del
instalador y del usuario:

- Mejor sujeción de los productos, gestión optimizada del espacio interior, manipulación simplificada.
- Cumplimiento de normas, materiales tratados contra la corrosión.
- Un conjunto completo de soluciones de acuerdo con las normas IEC 60309-1 y la IEC 60309-2.



UN DISEÑO
INNOVADOR
REALIZADO DE
ACUERDO CON
LAS NORMAS
IEC 60309-1 Y 2 Y
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



1 2 POSICIONES DE MONTAJE

Para las necesidades de espacio, los tomas de sobreponer tienen 2 posiciones de montaje diferentes (5° o 25°) que permiten adaptarse según el espacio disponible sin cambiar de caja.



2 RETENEDOR DE CABLES

Retenedor imperdible con sistema antivibraciones que permite una retención óptima del cable a lo largo del tiempo.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

Cumplen con las normas IEC 60 309-1 y IEC 60 309-2.

Centros de producción con las certificaciones ISO 14001 e ISO 9001.

Excelente resistencia a los productos químicos. Los tomas y enchufes son de poliamida 6.


Tornillos con tratamiento anticorrosión.

Resistente a temperaturas de -25 °C a + 40° C.

MEDIO AMBIENTE

Materiales reciclables sin halógenos

Productos con Eco Passport-PEP



3 FÁCIL MANIPULACIÓN

Zonas de agarre en el cuerpo de los productos móviles y el retenedor.

4 PALANCA DE APERTURA

Sujeción de la tapa en posición abierta para facilitar la conexión y desconexión de las bases murales de superficie y bases para gabinetes.

5 INDICADOR DE POSICIÓN

Las marcas en la tapa de las bases IP 66/67 indican la posición de abierto o cerrado.