


## Luzica Zumbador

Cat. No(s): PU1149V230 -  
PU1149V127




### 1. USO

Zumbador  
Producto entregado completo.  
Montaje empotrado

### 2. MODELOS

| Descripción               | Cat. No.   |
|---------------------------|------------|
| Zumbador de Un polo 127 V | PU1149V127 |
| Zumbador de Un polo 230 V | PU1149V230 |

### 3. DIMENSIONES (mm)



| A   | B  | C  | D    |
|-----|----|----|------|
| 118 | 78 | 43 | 11.5 |

### 4. CONEXIÓN

Tipo de terminales: Con tornillo  
Capacidad de Terminales: 2 x 3.31 mm<sup>2</sup> (# 12 AWG)  
Longitud de Corte del aislante: 10mm  
Compatible con cables flexibles o rígidos

### 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### ■ 5.1 Características Mecánicas

Penetración de objetos sólidos / líquidos: IP 21 D  
Prueba de impacto: IK 04

#### ■ 5.2 Material

Color : Blanco T084

Material: - Mecanismos : Polipropileno

- Placa y Tecla basculante : Polipropileno

- Libre de Halógenos

- Resistente UV

Material del soporte : Polipropileno Gris RAL 7037

Libre de Halógenos

Auto Extinguible:

850° C / 30 s para las piezas aislantes que sostienen las piezas móviles.

650° C / 30 s para otras piezas hechas con materiales aislantes.

#### ■ 5.3 Características Eléctricas

Voltage: PU1149V127: 127 V~

PU1149V230: 250 V~

Corriente: 10 A

Frecuencia : 50 - 60 Hz

#### ■ 5.4 Características Climáticas

Temperatura de almacenaje : - 10° C to + 70° C

Temperatura de Uso : - 5° C to + 50°

### 6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño

No usar : acetona, removedor, tricloroetileno

**Precaución : Se debe realizar una prueba preliminar si se van a utilizar productos de limpieza específicos.**