




Uso


Lámpara de lectura regulable.
 Instalación de el cabezal de la cama permitiendo tener una luz direccional. Está equipado con un brazo flexible (longitud 31 cm) que permite orientar los extremos iluminadores.
 La intensidad de la luz se puede regular manteniendo pulsado el mando integrado On/Off.
 También se puede conectar a un mando a distancia x, si es necesario, se puede desactivar el mando incorporado con una presión de 30 segundos.

Características

Ítem	Descripción
☐ JW4362	Lámpara de lectura regulable.
☐ JG4362	- 1 módulo.
☐ JB4362	

Colores: ☐ Blanco ☐ Gris ☐ Negro

Dimensiones totales (mm)



A	B	C	D	E	F
45.1	22.5	42.7	7.6	53.3	191

Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo.
 Capacidad del terminal: 1 x 1,5 mm² máx.
 Longitud de despunte: 8 mm.
 Compatible con cables flexibles o rígidos.

Características técnicas

Índice de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)

- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP40.
- Prueba de impacto: IK04.

Características de los materiales:

- Carcasa: PC (polycarbonato).
 - Cubierta: ABS.
 - Libre de halógeno.
 - Resistente a los rayos UV.
 - Autoextinguible:
- 850 °C/30s para aislar piezas que mantienen contacto con la corriente.
 650°C/30s para otras piezas fabricadas con material aislante, sin contacto con corriente.

Características eléctricas:

- Voltaje: 127 V c.a.
 - Frecuencia: 60 Hz.
 - Consumo: 3,3 W.
 - Flujo Luminoso: 110 Lumen.
- (equivalente a 15W incandescente)

Características climáticas:

- Temperatura de almacenamiento: -10° C a +70° C.
- Temperatura de operación: -5° C a +35° C.

Limpeza

Limpiar la superficie con una toalla.
 No utilice acetona o agentes de limpieza que eliminen alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Normas y aprobaciones

Certificado bajo las normas IEC-60730-1, 2-9.