

Interruptores infrarrojos pasivos



Uso

Interruptor con sensor de movimiento infrarrojo pasivo apto para todo tipo de carga incluyendo lámparas LED - 3 hilos - circuito crepuscular con variable umbral con posibilidad de exclusión - circuito de temporización para retardado. Apagado ajustable de 30 segundos a 10 minutos.

Características

Ítem	Descripción
☐ JW4431	Interruptor con rayo infrarrojo pasivo, sensor de movimiento, 127 V c.a fuente de alimentación - 1 módulo.
☐ JG4431	
☐ JB4431	

Colores: ☐ Blanco ☐ Gris ☐ Negro

Características técnicas

Índice de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)

- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP40.
- Prueba de impacto: IK04.

Características de los materiales:


- Cubretecla: ABS.
- Carcasa: PC (polycarbonato)
- Libre de halógeno.
- Resistente a los rayos UV.
- Autoextinguible:

850 °C/30s para aislar piezas que mantienen contacto con la corriente.
650°C/30s para otras piezas fabricadas con material aislante, sin contacto con corriente.

Características eléctricas:

- Voltaje: 127 V c.a.
- Frecuencia: 50Hz.

Dimensiones totales (mm)



	A	B	C	D	E
..4012 - ..4022	45.1	22.3	44.	7.6	9.9

Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo.
Capacidad de terminales: 2 x 2,5 mm² máx.
Longitud de despunte: 11mm.
Compatible con cables flexibles o rígidos.

Lámpara de incandescencia o lámpara halógena	Transformador electrónico	Tubo fluorescente	Lámpara fluorescente compacta o LED	Motor
2A 450W	2A 450W	2A 480W	0.5A 50W	2A 230W 2A

Características climáticas:

- Temperatura de almacenamiento: -10° C a +70° C.
- Temperatura de operación: -5° C a +35° C.

Limpieza

Limpiar la superficie con una toalla.
No utilice acetona o agentes de limpieza que eliminen alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Normas y aprobaciones

Certificado bajo las normas internacionales IEC-60669-2-1.