


Luzica

Tomacorriente tipo

Tandem 15 A

Cat. No(s): PU1195




1. USO

Tomacorriente Estándar Americano.
Producto entregado completo.
Montaje empotrado

2. MODELOS

Descripción	Cat. No
Tomacorriente Tandem - 2 modules	PU1195

3. DIMENSIONES (mm)



A	B	C	D
118	78	36	11.5

4. CONEXIÓN

Tipo de terminales: Con tornillo
Capacidad de Terminales: 2 x 3.31 mm² (# 12 AWG)
Longitud de Corte del aislante: 10mm
Compatible con cables flexibles o rígidos.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **5.1 Características Mecánicas**
Penetración de objetos sólidos / líquidos: IP 21 D
Prueba de impacto: IK 04
- **5.2 Material**
Color : Blanco T084
 - Material: Mecanismos : Polipropileno
 - Placa y Tecla basculante : Polipropileno
 - Libre de Halógenos
 - Resistente a los rayos ultravioleta
- Material del soporte : PoliPropileno Gris RAL 7037
Libre de Halógenos
- Self-extinguishing:
850° C / 30 s for insulating parts holding live parts in place.
650° C / 30 s for other parts made of insulating materials.
- **5.3 Características Eléctricas**
Voltage: 250 V~
Corriente: 15 A
Frecuencia : 50 - 60 Hz
- **5.4 Características Climáticas**
Temperatura de almacenaje : - 10° C to + 70° C
Temperatura de Uso : - 5° C to + 50°

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.
No usar : acetona, removedor, tricloroetileno.

Precaución: Se debe realizar una prueba preliminar si se van a utilizar productos de limpieza específicos

7. NORMAS

Certificado por ANCE de México bajo la norma IEC 60884-1