



Luzica Tomacorriente 15 A

Cat. No(s): PU1111 - PU1128 - PU1211 - PU1228 - PU1228TR-
PU1228GF



PU1111



PU1228GF


1. USO

Tomacorrientes 2 P y 2 P+T.
Producto entregado completo.
Montaje empotrado.

2. MODELOS

Description	Cat. Nos
Tomacorriente Sencillo 2 P	PU1111
Tomacorriente Sencillo 2 P+T	PU1128
Tomacorriente Doble 2 P	PU1211
Tomacorriente Doble 2 P+E	PU1228
Tomacorriente Doble 2 P+E TR	PU1228TR
Tomacorriente Doble 2 P+E GFCI	PU1228GF

3. DIMENSIONES (mm)



	A	B	C	D
PU1111 - PU1128	118	78	35.5	11.5
PU1211 - PU1228/TR	118	78	26	11.5
PU1228GF	118	78	37.5	11.5

4. CONNECTION

Tipo de terminales: Con tornillo
Capacidad de Terminales: 2 x 3.31 mm² (# 12 AWG)
Longitud de Corte del aislante: 10mm
Compatible con cables flexibles o rígidos.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 Características Mecánicas

Penetración de objetos sólidos / líquidos: IP 21 D
Prueba de impacto: IK 04
PU1228GF: IK

5.2 Material

Color: Blanco T084

Material: - Mecanismos: PoliPropileno
- Placa y Tecla basculante : PoliPropileno
- Libre de Halogenos

Material del soporte: PP Gris RAL 7037

Libre de Halogen

PU1228GF: Policarbonato UL

Auto Extinguible:

850° C / 30 s para las piezas aislantes que sostienen las piezas móviles.
650° C / 30 s para otras piezas hechas con materiales aislantes.

5.3 Características Eléctricas

Voltage: 127 / 250 V~

Corriente: 15 A

Frecuencia: 50 - 60 Hz

5.4 Características Climáticas

Temperatura de almacenaje: - 10° C to + 70° C

Temperatura de Uso: - 5° C to + 50°

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.
No usar: acetona, removedor, tricloroetileno.

Precaución: Se debe realizar una prueba preliminar si se van a utilizar productos de limpieza específicos

7. NORMAS

Certificado por LCIE de Francia bajo la norma IEC-60884-1.

PU1228GF certificado UL (USA) bajo la norma
UL943 - Versión 2015