



Uso


Dispositivos de señalización acústica: zumbador, campana de bronce.

Características

Ítem	Descripción
☐ JW4351V127	Campana bronce 5VA - 127V ca. - 80dB.
☐ JG4351V127	- 1 módulo.
☐ JB4351V127	

Colores: ☐ Blanco ☐ Gris ☐ Negro

Dimensiones totales (mm)



A	B	C	D
45.1	22.5	42.7	7.6

Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo.
Capacidad de terminales: 2 x 2,5 mm² máx.
Longitud de despunte: 9 mm.
Compatible con cables flexibles o rígidos.

Características técnicas

Índice de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)

- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP20.
- Prueba de impacto: IK04.

Características de los materiales:

- Caja: PC (policarbonato).
- Cubierta: ABS.
- Libre de halógeno.
- Resistente a los rayos UV.
- Autoextinguible:

850 °C/30s para aislar piezas que mantienen contacto con la corriente.
650°C/30s para otras piezas fabricadas con material aislante, sin contacto con corriente.

Características eléctricas:

- Voltaje: 127 V c.a.
- Corriente: 8VA.

Características climáticas:

- Temperatura de almacenamiento: -10° C a +70° C.
- Temperatura de operación: -5° C a +35° C.

Limpieza

Limpiar la superficie con una toalla.
No utilice acetona o agentes de limpieza que eliminen alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Normas y aprobaciones

Certificado bajo las normas IEC-62080.