

## Pulsador para Timbre 10A c/luz piloto

AF2102EBL127

AF2102EML127

AF2102EBCHL127

AF2102EANGL127


**Tipo**

Pulsador para timbre

**Rango**

| Designación                                           | Artículo       |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Pulsador para timbre 10A c/luz piloto ~ BLANCO        | AF2102EBL127   |
| Pulsador para timbre 10A 15A c/luz piloto ~ MARFIL    | AF2102EML127   |
| Pulsador para timbre 10A 15A c/luz piloto ~ CHAMPAGNE | AF2102EBCHL127 |
| Pulsador para timbre 10A 15A c/luz piloto ~ NEGRO     | AF2102EANGL127 |

**Conexión**

Tipo de terminales: abrazaderas de tornillo

Capacidad del terminal: 2 x 4 mm²

Longitud de pelado: 9 mm

Compatible con cables flexibles o rígidos

**Características técnicas**

Índice de protección

(considerando una instalación completa, incluida la placa de cubierta) Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP40

Características mecánicas

Prueba de impacto:

IK 02 Características del material

Soporte: Polipropileno PP

Cubierta: ABS resistente a los rayos UV

Autoextinguible:

850 °C / 30 s para piezas aislantes que mantienen piezas

vivas en su lugar 650 °C / 30 s para otras piezas hechas de materiales aislantes

**Características eléctricas**

Voltaje: 127V ~ Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 10A

**Características climáticas**

Temperatura de almacenamiento: - 10 °C a + 70 °C

Temperatura de uso: 0 °C a + 35 °C

**Limpieza**

Limpiar la superficie con un paño.

No use acetona, agentes limpiadores que eliminen alquitrán o tricloroetileno.

**Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.**
**Estándares y aprobaciones**

Cumplimiento de las normas IEC 60669-1.

**Dimensiones totales [mm]**
