

Uso

Dispositivo de control basculante para iluminación y otras cargas.

Características

Ítem	Descripción
☐ JW4002	Unidireccional bipolar 16A - 250Va.c. 1 módulo.
☐ JG4002	
☐ JB4002	


Luz Piloto (opcional) 127 Va.c.

Blanco  LN4743/127T

Azul  H4743/127B

Colores: ☐ Blanco ☐ Gris ☐ Negro

Dimensiones totales (mm)



	A	B	C	D
.4002	45.1	22.5	40	11

Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo.
Capacidad de terminales: 2 x 4 mm² máx.
Longitud de despunte: 9 mm.
Compatible con cables flexibles o rígidos.

Características técnicas

Índice de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)

- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP40.
- Prueba de impacto: IK04.

Características de los materiales:

- Carcasa: PC (policarbonato).
- Cubretecla: ABS.
- Libre de halógeno.
- Resistente a los rayos UV.
- Autoextinguible:
850 °C/30s para aislar piezas que mantienen contacto con la corriente.
650°C/30s para otras piezas fabricadas con material aislante, sin contacto con corriente.

Características eléctricas:

- Voltaje: 250 V c.a.
- Corriente: 16A.

Características climáticas:

- Temperatura de almacenamiento : -10° C a +70° C.
- Temperatura de operación: -5° C a +35° C.

Limpieza

Limpiar la superficie con una toalla.
No utilice acetona o agentes de limpieza que eliminen alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Normas y aprobaciones

Certificado bajo las normas internacionales IEC-60669-1 y NOM.