

Dimmer rotativo giratorio 300W incandescente

AF2155EB

AF2155EM

AF2155EANG

AF2155EBCH




Tipo

El atenuador puede aumentar o reducir la luz para crear la atmósfera adecuada: atenuador para lámparas incandescentes y halógenas.

Rango

Designación	Artículo
Nobile - Dimmer rotativo resistivo BLANCO	AF2155EB
Nobile - Dimmer rotativo resistivo MARFIL	AF2155EM
Nobile - Dimmer rotativo resistivo CHAMPAGNE	AF2155EBCH
Nobile - Dimmer rotativo resistivo NEGRO	AF2155EANG

Dimensiones totales [mm]



Conexión

Tipo de terminales: con tornillos
Capacidad del terminal: 2 x 1.5 mm²
Longitud de pelado: 6 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos.

Tabla de cargas admisibles

	R	
127V ~ Máx.	300W	300W
Min.	40W	40W

Características técnicas

Índice de protección
(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta) Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP40
Características mecánicas
Prueba de impacto: IK 02
Características del material
Soporte: PC de policarbonato
Perilla: ABS
Cubierta: ABS Resistente a los rayos UV sin halógenos

Autoextinguible:
850 ° C / 30 s para piezas aislantes que mantienen piezas
vivas en su lugar 650 ° C / 30 s para otras piezas hechas de materiales aislantes

Características eléctricas

Voltaje: 127V ~ ± 10% Frecuencia:
50/60 Hz Potencia nominal: 40 -
300W Consumo en espera: 0,1 W

Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10 ° C a + 70 ° C
Temperatura de uso: -5 ° C a + 35 ° C

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.
No use acetona, agentes limpiadores que contengan alquitrán o tricloroetileno.
Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Estándares y aprobaciones

Cumplimiento de las normas IEC 60669-2-1