

..4410



..4418



..4415

Uso


El dimmer puede aumentar o reducir la luz para crear la atmósfera adecuada.

Características


Ítem	Descripción
☐ JW4410 ☐ JG4410 ☐ JB4410	Dimmer salida 0 - 10V para balasto. - 100÷240 Vca. 50÷60Hz. 2 módulos.
☐ JW4418 ☐ JG4418 ☐ JB4418	Dimmer universal - con neutro, 3 cables. Se puede asociar a uno o varios pulsadores (tipo no iluminado). Cada pulsador es capaz de realizar la función de Encendido/Apagado y regulación. Función de nivel de memoria: Las luces se vuelven a encender con el mismo nivel de iluminación que tenían antes de su último apagado. Configuración de umbrales inferior y superior. Función indicador/localizador. Consumo en espera < 5mW. 1 módulo.
☐ JW4415 ☐ JG4415 ☐ JB4415	Dimmer giratorio universal (LED resistivos, inductivos, capacitivos, fluorescentes compactos y atenuadores). - 100÷240 Vca. 50÷60Hz. - sin neutro - 2 módulos.

Colores: ☐ Blanco ☐ Gris ☐ Negro


Dimensiones totales (mm)



	A	B	C	D
..4410	45.1	45	42	7.6



	A	B	C	D	E
..4414	45.1	22.5	40.7	7.6	14.8
..4415	45.1	45	42	7.6	16.2



	A	B	C	D
..4418	45.1	22.5	44.6	7.6
..4419M2	45.1	45	42.2	10.6

Características técnicas

Índice de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)

- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP40.
- Prueba de impacto: IK04.

Características de los materiales:

- Carcasa: PC (policarbonato)
- Cubretecla: ABS
- Libre de halógeno.
- Resistente a los rayos UV.
- Autoextinguible:

850 °C/30s para aislar piezas que mantienen contacto con la corriente.

650°C/30s para otras piezas fabricadas con material aislante, sin contacto con corriente.

Características climáticas:

- Temperatura de almacenamiento: -10° C a +70° C.
- Temperatura de uso: -5° C a +35° C.

Características eléctricas:

	Tipo	Ergonomía	Ítems	Alcance actual	Incandescente y halógeno	Hálgena con transformador electrónico	Fluorescente compacto	Lámpara LED	Balasto Led DALI	Fluorescente con balasto 0-10 V
	Giratorio universal sin neutro 2 módulos	Giratorio	JW4415 JG4415 JB4415	240 V 100 V	300 W 150 W	300 W 150 W	300 W 150 W	75 W 37 W		
	Pulsador universal neutral 1 mod.	Pulsador	JW4418 JG4418 JB4418	240 V 100 V	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W		
	Balastos 2 módulos	Pulsador	JW4410 JG4410 JB4410	240 V 100 V						600 W 300 W

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.

No utilice acetona o agentes de limpieza que eliminen alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Normas y aprobaciones

Certificado bajo las normas internacionales IEC-60669-1 y NOM.

Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo.

Capacidad de terminales: 2,5 mm².

Longitud de despunte: 8 mm.

Compatible con cables flexibles o rígidos.