

#### Uso

Módulos ciegos y salidas

#### Conexión


Longitud máxima del cable 12.5 mm.

#### Características

| Ítem                                                                                                  | Descripción                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> JW4950<br><input type="checkbox"/> JG4950<br><input type="checkbox"/> JB4950 | Módulo ciego                                 |
| <input type="checkbox"/> JW4953<br><input type="checkbox"/> JG4953<br><input type="checkbox"/> JB4953 | Salida de cable simple $\varnothing$ 9,5 mm. |

Colores: ☐ Blanco ☐ Gris ☐ Negro

#### Dimensiones totales (mm)



|        | A    | B    | C    | D   |
|--------|------|------|------|-----|
| ..4950 | 45.1 | 22.3 | 37.5 | 7.6 |
| ..4953 | 45.1 | 22.3 | 15.7 | 7.6 |

#### Características técnicas

##### Índice de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)

- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP40 para ..4950.
- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP20 para ..4953.
- Prueba de impacto: IK 04.

##### Características de los materiales:

- Libre de halógeno.
- Resistente a los rayos UV.
- Autoextinguible: 650°C/30s. (Prueba de hilo incandescente)

##### Características climáticas:

- Temperatura de almacenamiento: -10° C a +70° C.
- Temperatura de operación: -5° C a +35° C.

#### Limpieza

Limpiar la superficie con una toalla.  
No utilice acetona o agentes de limpieza que eliminen alquitrán ni tricloroetileno.

**Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.**

#### Normas y aprobaciones

Certificado bajo las normas internacionales IEC-60669-1 y NOM