


Tomacorriente duplex 2P+T 16A standard Eu-US Tamper Resistant

AF2212TREB

AF2212TREM

AF2212TREBCH

AF2212TREANG



Tipo

Tomacorrientes para enchufes estándar Euro - EE. UU.

Designación	Artículo
Toma dúplex Euro-US STD 2P + T 16A 250V ~ - 3m. - BLANCO	AF2212TREB
Toma dúplex Euro-US STD 2P + T 16A 250V ~ - 3m. - MARFIL	AF2212TREM
Toma duplex Euro-US STD 2P + T 16A 250V ~ - 3m. - CHAMPAGNE	AF2212TREBCH
Toma dúplex Euro-US STD 2P + T 16A 250V ~ - 3m. - NEGRO	AF2212TREANG

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.


No utilice acetona, agentes de limpieza que contengan alquitrán o tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Estándares y aprobaciones

Cumplimiento de las normas IEC 60884-1

Dimensiones totales [mm]



Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo

Capacidad del terminal: 2 x 4 mm² máx

Longitud de pelado: 11 mm

Compatible con cables rígidos o flexibles

Características técnicas

Índice de protección

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta) Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP20D

Características mecánicas

Prueba de impacto: IK 04

Características del material

Cubierta de la llave: policarbonato

Caja de PC: polipropileno PP

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible: 850 ° C / 30 s para partes aislantes que mantienen las partes activas en su lugar

650 ° C / 30 s para otras piezas de materiales aislantes

Características eléctricas

Voltaje: 127 V ~

Corriente: 16A

Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10 ° C a + 70 ° C

Temperatura de uso: -5 ° C a + 35 ° C

