



MatixGo

JW4027N - JG4027N
JW4037N - JW4037NAB - JG4037N
JW4029 - JG4029

Commutatore e doppio pulsante



..4027N / ..4037N



..4029

Impiego

Dispositivi di controllo per illuminazione e altri comandi


Range

Descrizione	Articolo
Commutatore 1P 10AX - 250Va.c. m Tasto 1-0-2 1 modulo	☐ JW4027N ☐ JG4027N ☒ JB4027N
Pulsante doppio interbloccato 1P (NO) + 1P (NO) 10A - 250Va.c. 1 modulo	☐ JW4037N - JW4037NAB ☐ JG4037N ☒ JB4037N
Commutatore 2P 10AX - 250Va.c. Doppio tasto 1-0-2 2 moduli	☐ JW4029 ☐ JG4029 ☒ JB4029


Colore: ☐ Bianco ☐ Grigio ☒ Nero

Dimensioni

..4027N / ..4037N



..4029



	A	B	C	D
..4027N / ..4037N	45.1	22.5	36.5	8.7
..4029	45.1	45	36.5	8.7

Collegamento

Tipo di morsetto: vite
 Capacità del morsetto: 2 x 4 mm²
 Lunghezza Spellatura: 9 mm
 Compatibile con cavi flessibili e rigidi

Caratteristiche tecniche

- **Indice di protezione:**
 (considerando un'installazione completa di placca e supporto)
 - Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40
 - Prova d'urto: IK04
- **Caratteristiche dei materiali:**
 - Custodia: PC
 - Copritasto: ABS
 - Halogen Free
 - Resistente UV
 - Autoestinguente:

850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.
 650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.

- **Caratteristiche elettriche:**
 - Tensione: 250 Va.c. m
 - Corrente: 10AX per ..4027N / ..4029
 - Corrente: 10A per ..4037N
- **Caratteristiche climatiche:**
 - Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
 - Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
 Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione:
 Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme allo standard IEC/EN/CEI 60669-1

Fare riferimento al catalogo online.