


Interruttore a infrarossi



Impiego

Green Switch, Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico comprese lampade LED - 3 fili
- circuito crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione
- circuito di temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 30 secondi a 10 minuti

Range

Descrizione


Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi.
alimentazione 230 V a.c.
1 modulo

Articolo

- ☐ JW4431
☒ JG4431

Colore: ☐ Bianco ☒ Grigio

Dimensioni



	A	B	C	D	E
JW4431	45.1	22.5	49.7	7.6	14.65

Collegamento

Tipo di morsetto: vite
Capacità del morsetto: 2 x 2.5mm²
Lunghezza Spellatura: 11 mm
Compatibile con cavi flessibili e rigidi

Caratteristiche tecniche

- Indice di protezione:

(considerando un'installazione completa di placca e supporto)

- Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40
- Prova d'urto: IK04

- Caratteristiche dei materiali:

- Custodia: PC (policarbonato)
- Cover: ABS
- Halogen Free
- Resistente UV
- Autoestinguente:

850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.
650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.

- Caratteristiche elettriche:

- Tensione: 230V a.c.
- Frequenza: 50Hz

Filament lamp or halogen lamp	Electronic transformer	Fluorescent tube	Fluorescent compact or LED lamp	Motor
2 A 460 W	2 A 460 W	2 A 460 W	0,5 A 50 W	2 A 230 W cosφ=0,5

- Caratteristiche climatiche:

- Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
- Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione:

Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme allo standard IEC/EN/CEI 60669-2-1

Fare riferimento al catalogo online.