

Tomacorriente Tandem 2P+T 15A NEMA 6-15R


AF1220EB
AF1220EM
AF1220EBCH
AF1220EANG

**Tipo**

Tomacorrientes para enchufes estándar NEMA 6-15

Rango

Designación	Artículo
Toma NEMA 6-15 2P + T 15A 250V ~ BLANCO	AF1220EB
Toma NEMA 6-15 2P + T 15A 250V ~ MARFIL	AF1220EM
Toma NEMA 6-15 2P + T 15A 250V ~ CHAMPAGNE	AF1220EBCH
Toma NEMA 6-15 2P + T 15A 250V ~ NEGRO	AF1220EANG

Dimensiones totales [mm]**Conexión**

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo
Capacidad del terminal: 2 x 4 mm² máx
Longitud de pelado: 11 mm
Compatible con cables rígidos o flexibles

Características técnicas**Índice de protección**

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta) Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP20D

Características mecánicas

Prueba de impacto: IK 04

Características del material

Carcasa y tapa de llave: policarbonato PC

Libre de halógeno

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible: 850 °C / 30 s para partes aislantes que mantienen las partes activas en su lugar
650 °C / 30 s para otras piezas de materiales aislantes

Características eléctricas

Voltaje: 250 V ~

Corriente: 15A

Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10 °C a + 70 °C

Temperatura de uso: -5 °C a + 35 °C

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.

No utilice acetona, agentes de limpieza que contengan alquitrán o tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Estándares y aprobaciones

Cumplimiento de las normas NEMA 6-15