

**Toma USB tipo A - 1,1A + Toma sencillo 2P+T Tamper-Resistant**

AF2231USBEB  
AF2231USBEM  
AF2231USBEBCH  
AF2231USBEANG



**Tipo**

Toma USB tipo A - 1,1A + Toma sencillo 2P+T Tamper Resistant

Puede cargar teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas, MP3, MP4, altavoces, relojes, consolas de juegos, bancos de energía.

**Rango**

| Designación                                                         | Artículo      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nobile - Toma USB tipo A - 1,1A + Toma sencillo 2P+T TR - BLANCO    | AF2231USBEB   |
| Nobile - Toma USB tipo A - 1,1A + Toma sencillo 2P+T TR - MARFIL    | AF2231USBEM   |
| Nobile - Toma USB tipo A - 1,1A + Toma sencillo 2P+T TR - CHAMPAGNE | AF2231USBEBCH |
| Nobile - Toma USB tipo A - 1,1A + Toma sencillo 2P+T TR - NEGRO     | AF2231USBEANG |

**Dimensiones totales [mm]**

**Conexión**

Terminales de tornillos

Capacidad terminal: 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Longitud de pelado: 11 mm

Compatible con conductor de cobre sólido o trenzado

**Recomendación:** uso en la conexión terminal de un circuito.

**Características técnicas**
**Índice de protección**

(considerando una instalación completa, incluida la placa de cubierta) Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP40

**Características mecánicas**

Prueba de impacto: IK 04

**Características técnicas ( continuado)**
**Características del material**

Cubierta: ABS Caja: PC de

policarbonato Resistente a los

rayos UV sin halógenos

Autoextinguible:

850 ° C / 30 s para piezas aislantes que mantienen piezas vivas

en su lugar 650 ° C / 30 s para otras piezas hechas de materiales aislantes

**Características eléctricas**

Todos los valores enumerados a continuación se miden a temperatura ambiente de 25 °

y después de 15 minutos de funcionamiento

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Voltaje de entrada nominal Toma y USB        | 100 - 240 V ~     |
| Frecuencia de entrada nominal                | 50-60 Hz          |
| Corriente de entrada nominal USB             | 250 mA            |
| Corriente Toma                               | 15 A              |
| Consumo en espera                            | <0,075 W          |
| Eficiencia promedio de suministro de energía | 75%               |
| Tensión nominal de salida                    | 5 V ~             |
| Corriente nominal de salida                  | 1,1 A             |
| clase de protección                          | II - baja tensión |

**Características climáticas**

Temperatura de almacenamiento: - 20 °

C a + 70 ° C Temperatura de uso: 0 ° C a + 45 ° C

**Limpeza**

Limpiar la superficie con un paño.

No use acetona, agentes limpiadores que contengan alquitrán o tricloroetileno.

**Precaución:** Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

**Estándares y aprobaciones**

IEC 60884-1

Requisitos generales.

IEC 62684 / EN 50558: Cumple con las especificaciones de interoperabilidad de la

fuentes de alimentación externa común (EPS) para teléfonos móviles con servicio de datos.