

Doble Toma USB tipo A - 1,1A + Toma sencillo 2P+T Tamper-Resistant



AF2330EB
AF2330EM
AF2330EBCH
AF2330EANG

Tipo

Doble Toma USB tipo A - 1,1A + Toma Sencillo 2P+ T Tamper Resistant
Puede cargar teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas, MP3, MP4, altavoces, relojes, consolas de juegos, bancos de energía.

Rango

Designación	Artículo
Nobile - Doble Toma USB tipo A - 1,1A + Toma Sencillo 2P+ T TR - BLANCO	AF2330EB
Nobile - Doble Toma USB tipo A - 1,1A + Toma Sencillo 2P+ T TR - MARFIL	AF2330EM
Nobile - Doble Toma USB tipo A - 1,1A + Toma Sencillo 2P+ T TR - CHAMPAGNE	AF2330EBCH
Nobile - Doble Toma USB tipo A - 1,1A + Toma Sencillo 2P+ T TR - NEGRO	AF2330EANG

Dimensiones totales [mm]

Conexión

Terminales de tornillos
Capacidad terminal: 1 x 2,5 mm²
Longitud de pelado: 11 mm
Compatible con conductor de cobre sólido o trenzado
Recomendación: uso en la conexión terminal de un circuito.

Características técnicas
Índice de protección

(considerando una instalación completa, incluida la placa de cubierta) Penetración por cuerpos sólidos / líquido: IP40

Características mecánicas

Prueba de impacto: IK 04

Características técnicas (continuado)
Características del material

Cubierta: ABS Caja: PC de policarbonato
Resistente a los rayos UV sin halógenos
Autoextinguible:
850 ° C / 30 s para piezas aislantes que mantienen piezas vivas
en su lugar 650 ° C / 30 s para otras piezas hechas de materiales aislantes

Características eléctricas

Todos los valores enumerados a continuación se miden a temperatura ambiente de 25 ° y después de 15 minutos de funcionamiento

Voltaje de entrada nominal Toma y USB	100 - 240 V ~
Frecuencia de entrada nominal	50-60 Hz
Corriente de entrada nominal USB	250 mA
Corriente Toma	15 A
Consumo en espera	<0,075 W
Eficiencia promedio de suministro de energía	75%
Tensión nominal de salida	5 V ~
Corriente nominal de salida	1,1A
clase de protección	II - baja tensión

Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 20 °
C a + 70 ° C Temperatura de uso: 0 ° C a + 45 ° C

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.
No use acetona, agentes limpiadores que contengan alquitrán o tricloroetileno.
Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Estándares y aprobaciones

IEC 60884-1
Requisitos generales.
IEC 62684 / EN 50558: Cumple con las especificaciones de interoperabilidad de la fuente de alimentación externa común (EPS) para teléfonos móviles con servicio de datos.